

仕様

	機種名	
	BAL-R1	BAL-R2
フレーム材料	アルミ	アルミ
シート材料	ポリエステル	ポリエステル
アームサポートタイプ	固定式	固定式
アームサポート	ウレタン	ウレタン
サイドガード	ポリプロピレン	ポリプロピレン
グリップ	PVC	PVC
バックサポート	スリングシート	スリングシート
背折れ	あり レバー式	あり レバー式
フット・レッグサポートタイプ	固定式	固定式
フットサポート	軽量	軽量
キャスタ	ソフトフォーミング	ソフトフォーミング
タイヤ	ハイポリマータイヤ	ハイポリマータイヤ
制動用ブレーキ	あり サーボブレーキ	あり サーボブレーキ
ハンドリム	プラハンドリム	なし
駐車用ブレーキ	引き掛け式トグルブレーキ	引き掛け式トグルブレーキ

単位mm

	機種名	
	BAL-R1	BAL-R2
駆動輪(主輪)(inch)	22	16
キャスタ径(inch)	6	6
前座高	435	435
後座高	410	410
シート奥行	400	400
シート幅	400	400
バックサポート高	420	420
フットサポート・シート間距離	360±20	360±20
アームサポート高	240	240
全高	910	910
全幅	600	550
全長	945	930
折りたたみ全高	695	695
折りたたみ全幅	325	265
折りたたみ全長	920	825
重量(kg)	13.6	10.8

静的安定性試験方法(弊社ではJIS T9201 10.1.2a方式にて試験を行っています。)
 キャスタが交換可能な場合、推奨するキャスタ径は上記キャスタ径になります。
 駆動輪・主輪のボルトとナットは、インチねじ(UNF 1/2-20山)仕様になります。